



Principales

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti 9 NG125NA
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur
Nom de l'appareil	NG125NA
Application	Coupage et fermeture sous charge Distribution
Description des pôles	4P
Position du pôle neutre	Gauche
Nombre de pôles protégés	4
Catégorie d'emploi	AC-22A se conformer à CEI 60947-3 AC-22B se conformer à CEI 60947-3 AC-23B se conformer à CEI 60947-3
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à CEI 60947-3

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	63 A à 500 V CA 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	500 V CA 50/60 Hz
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	2 kA sectionneur seulement
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	1,5 kA pendant 50 ms se conformer à CEI 60947-3
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV se conformer à CEI 60947-3
Coupage pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton Test de déclenchement manuel
Indication de tension	Signalisation de déclenchement Indication ON/OFF
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	12
Hauteur	103 mm
Largeur	108 mm
Profondeur	81 mm
Poids du produit	0,96 kg
Couleur	Noir
Endurance mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	Catégorie A (sauf AC20, DC20) : 1500 cycle CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3 Catégorie B (sauf AC20, DC20) : 300 cycle CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
Prévision de verrouillage	Cadenassable
Verrouillages optionnels	Verrouillage intégré
Mode de raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) 1...35 mm ² souple
Longueur de dénudage des fils	Circuit de puissance: 20 mm for haut ou bas connection
Couple de serrage	Circuit de puissance: 3,5 N.m haut ou bas

Environnement

Normes	CEI 60947-3 EN 60947-3
Certifications du produit	VDE
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK05
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-3
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Température ambiante de fonctionnement	-10...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.