



Principales

Type de produit ou équipement	Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil	Vigi NG125
Description des pôles	4P
[In] courant assigné d'emploi	125 A
Type de réseau	CA
Sensibilité du différentiel	300 MA 1000 MA 500 MA 3000 mA
Temporisation protection différentielle	Réglable instantané/sélectif/retardé
Classe de protection différentielle	Type A-SI (Super Immunisé)

Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230...415 V CA 50/60 Hz
Technologie différentiel	Indépendant de la tension
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC/EN 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV se conformer à IEC/EN 60947-2
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Connexion électrique sur disjoncteur	Par vis
Pas de 9 mm	11
Hauteur	118 mm
Largeur	207 mm
Profondeur	81 mm
Poids du produit	0,8 kg
Durée de vie électrique	10000 cycle se conformer à IEC/EN 60947-2
Mode de raccordement	Borne du type à cage 10...50 mm ² souple Borne du type à cage 16...70 mm ² rigide
Longueur de dénudage des fils	20 mm
Couple de serrage	6 N.m

Environnement

Normes	IEC/EN 60947-2 :Annex B
Degré de protection IP	IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
Degré de pollution	3 se conformer à IEC/EN 60947-2
Compatibilité électromagnétique	Tenue aux ondes 8/20 µs, 5000 A se conformer à IEC/EN 60947-2
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui