

29470

MasterPacT - ComPacT - Platine de commande ACP et automatisme BA 220/240VCA



Principales

Gamme de produit	Masterpact NT NSX100...250 ComPacT NS100...630 Masterpact NW ComPacT NS630b...1600 NSX400...630
Type de produit ou équipement	Unité d'interface et de contrôle
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de verrouillage
Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT NS disjoncteur ComPacT ComPacT NSX disjoncteur Masterpact MasterPacT NT disjoncteur Masterpact MasterPacT NW disjoncteur
Nom de l'appareil	ACP + BA
[Us] tension d'alimentation	220...240 V CA à 50/60 Hz

Complémentaires

Mode opératoire	Opération automatique Opération forcée sur source de remplacement Opération forcée sur source normale Arrêt (les deux sources normale et de remplacement sont désactivées)
Appareillage inter-verrouillé	NSX400...630 MasterPacT NW NSX100...250 MasterPacT NT ComPacT NS630b...1600 ComPacT NS100...630
Modes de sélection	Disjoncteur sur N Disjoncteur sur R
Test de fonctionnement	Si ouverture du coupe-circuit P25M alimentant le contrôleur
Fonction complémentaire	Contact add.: transfert vers source de remplacement seulement si contact fermé Transfert volontaire vers source remplacement (p. ex. commandes gestion énergie)
Indication de tension	Off Marche Erreur de déclenchement
Type d'entrée	Contacts client demande volontaire de transfert vers la source R
Type de sortie	Contacts client: indication du fonctionnement en mode automatique ou stop
[Ith] courant thermique conventionnel	8 A

[le] courant assigné d'emploi	AC-12: 4 A CA 440 V
	AC-12: 5 A CA 380/415 V
	AC-12: 8 A CA 110 V
	AC-12: 8 A CA 220/240 V
	AC-12: 8 A CA 24 V
	AC-12: 8 A CA 48 V
	AC-13: 6 A CA 110 V
	AC-13: 6 A CA 220/240 V
	AC-13: 7 A CA 24 V
	AC-13: 7 A CA 48 V
	AC-14: 4 A CA 110 V
	AC-14: 4 A CA 220/240 V
	AC-14: 5 A CA 24 V
	AC-14: 5 A CA 48 V
	AC-15: 3 A CA 220/240 V
	AC-15: 4 A CA 110 V
	AC-15: 5 A CA 24 V
	AC-15: 5 A CA 48 V
	DC-12: 0,4 A CC 250 V
	DC-12: 0,6 A CC 110 V
	DC-12: 2 A CC 48 V
	DC-12: 8 A CC 24 V
	DC-13: 2 A CA 24 V
Accessoires associés	ComPacT NS630b...1600 ComPacT NSX100 à 250 ComPacT NSX400 à 630

Environnement

Normes	CEI 947-5-1
Degré de protection IP	IP20 connecteurs: conforming to EN 60529 IP40 façade: conforming to EN 60529 IP30 côté: conforming to EN 60529
Tenue aux chocs IK	Façade: IK07 se conformer à EN 50102

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui