




## Principales

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Gamme de produit              | Harmony 9001K   |
| Type de produit ou équipement | Voyant lumineux |
| Nom de l'appareil             | 9001K           |

## Complémentaires

|                                              |                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Matériau de la collerette                    | Métal                                                                    |
| Diamètre de fixation                         | 30 mm                                                                    |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond                                                                     |
| Type de lentille                             | Bombé plastique                                                          |
| Couleur de la capsule                        | Rouge                                                                    |
| Source lumineuse                             | incandescent                                                             |
| Culot de lampe                               | BA 9s                                                                    |
| Alimentation du bloc lumineux                | Direct 120 V CA/CC                                                       |
| Mode de raccordement                         | Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm² se conformer à CEI 60947-1 |
| Couple de serrage                            | 0,8 N.m se conformer à CEI 60947-1                                       |
| Forme de la tête de vis                      | À encoche transversale                                                   |
| Forme de la tête de vis                      | À encoche transversale                                                   |
| Position de montage                          | Toutes positions                                                         |
| [Ui] tension assignée d'isolement            | 250 V (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60947-1                  |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs   | 2,5 kV se conformer à CEI 60947-1                                        |
| Protection contre les courts-circuits        | 10 A cartouche fusible se conformer à CEI 60947-5-1                      |
| Source lumineuse                             | Ampoule à incandescence                                                  |
| [Ith] courant thermique conventionnel        | 10 A                                                                     |
| Largeur hors tout CAO                        | 54 mm                                                                    |
| Hauteur hors tout CAO                        | 70 mm                                                                    |
| Profondeur hors tout CAO                     | 42 mm                                                                    |
| [Us] tension d'alimentation                  | 120 V CA/CC                                                              |
| Poids du produit                             | 0,134 kg                                                                 |
| Présentation du produit                      | Produit complet                                                          |
| Type de lentille                             | Bombé                                                                    |
| Tension de service (Us)                      | 120 V                                                                    |
| Alimentation du bloc lumineux                | Full voltage or resistor                                                 |
| Matière de la lentille                       | Polycarbonate                                                            |
| Dimension                                    | 30 mm                                                                    |


## Environnement

|                                        |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                                 | JIS C8201-5-1<br>EN/CEI 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/CEI 60947-1<br>EN/CEI 60947-5-4<br>UL 508<br>JIS C 852<br>JIS C8201-1 |
| Certifications du produit              | UL 508[RETURN]NEMA                                                                                                               |
| Traitement de protection               | TC                                                                                                                               |
| Température ambiante de stockage       | -40...70 °C                                                                                                                      |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...70 °C                                                                                                                      |
| Tenue aux vibrations                   | 7 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6                                                                                |
| Tenue aux chocs mécaniques             | 50 gn se conformer à CEI 60068-2-27                                                                                              |
| Catégorie de surtension                | Classe II se conformer à CEI 61140                                                                                               |
| Degré de protection IP                 | IP66 se conformer à CEI 60529                                                                                                    |
| Tenue à l'environnement NEMA           | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 6                                                  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACh                    |  <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                      |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                                                                           |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                         |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                    |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                      |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                       |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Dimensions



e épaisseur du panneau : 1 à 6 mm (0.04 à 0.24 po.)