



Principales

Gamme de produit	9007
Nom de gamme	Renforcé
Type de produit ou équipement	Interrupteur de fin de course à rupture brusque
Nom de l'appareil	9007AO/CO
Type de carter	Fixe

Complémentaires

Mode d'installation	-
Profil de l'unité de commande	Tête de piston
Matière	Métal
Matière du corps	Zinc moulé
Matière de l'unité de commande	Zinc moulé
Mode de fixation	Par le corps
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir levier à galet à rappel métal support RH + galet 0,22"
Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Type d'approche	Approche de traverse, 2 sens
Raccordement électrique	1...2 câbles pour 6 tête liante bornes à vis (AWG 22 à AWG 14)
Nombre de pôles	1
Type et composition des contacts	"O"- "F", fonction de commutation: SPDT-DB
Forme du contact	Forme Z
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Nombre de positions	1
Matière des contacts	Contacts en argent
Ouverture positive	Sans
Description des bornes ISO n°1	(3-4)NO (1-2)NC
Effort minimal d'actionnement	0,5 lbf
Effort maximal d'actionnement	0,5 lbf
[Ie] courant assigné d'emploi	5 A à 600 V CA, A600 se conformer à désignation du calibre NEMA 6 A à 480 V CA, A600 se conformer à désignation du calibre NEMA 10 A à 240 V CA, A600 se conformer à désignation du calibre NEMA 15 A à 120 V CA, A600 se conformer à désignation du calibre NEMA 0,02 A à 600 V CC 0,2 A à 250 V CC 0,5 A à 125 V CC
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	15 A
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508 pour bloc de contacts 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
Largeur	24,13 mm
Hauteur	63,50 mm
Profondeur	61,98 mm
Poids du produit	0,08 kg

Environnement

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 se conformer à NEMA type 250
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Température ambiante de fonctionnement	-29...85 °C
Température ambiante de stockage	-29...85 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui