



Principales

Nom de gamme	À usage intensif
Application	Interrupteur usine standard Interrupteur usine universel Robuste
Nom de l'appareil	T
Type de tête	Tête rotative

Complémentaires

Style d'embase	Style B
Matière du corps	Zinc moulé
Mouvement d'attaque	CW et CCW
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier AWG 22 à AWG 12
Entrée de câble	Entrée de conduit, diamètre extérieur du câble : 20 mm se conformer à UL 508
Fonction interrupteur	SPDT-DB
Forme du contact	Forme Z
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Matière des contacts	Cuivre argenté
Ouverture positive	Sans
Couple minimal d'actionnement	0,90 N.m
Vitesse d'attaque maximale	90 Ft/Min avec un angle de came de 45°, leviers uniquement 50 ft/min avec un angle de came de 45°, leviers uniquement
Angle d'actionnement	0 °
Course angulaire maximale	90 °
Précision de répétition	+/- 0,004 pouce 0,1 mm
Désignation code des contacts	A600 Q600
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	20 A
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2200 V CA se conformer à UL 2500 V CA se conformer à CE 2640 V CA se conformer à CSA
Protection contre les courts-circuits	20 A classe Bussmann CC KTK-R-20, type instantané
État du contact	Fermé A pour position CCW Ouvert A pour position CW Ouvert B pour position CCW Fermé B pour position CW
Angle d'inclinaison	45 °
Type d'unité de commande	Bras de levier à rappel à commander séparément Maintenu à commander séparément

Environnement

Tenue aux chocs mécaniques	30 gn
Tenue aux vibrations	10 gn (f= 10...55 Hz)
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/4/12/13
Degré de protection IP	IP65 IP66 IP67
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe 0
Température ambiante de fonctionnement	-23...85 °C
Traitement de protection	Peinture grise résistante à la corrosion
Certifications du produit	CSA[RETURN]CE[RETURN]listé UL

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises