



### Principales

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Type de transformateur        | Transformateur de sûreté |
| Gamme                         | Acti9                    |
| Gamme de produit              | Acti 9                   |
| Nom du produit                | Acti 9 iTR               |
| Type de produit ou équipement | Transformateur           |
| Nom de l'appareil             | iTR                      |

### Complémentaires

|                                        |                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] tension assignée d'emploi         | 230 V CA 50/60 Hz                                                             |
| Tension de sortie                      | 12/24 V: +/- 5 % en charge<br>14/28 V: hors charge                            |
| Protection court-circuit sortie        | Intégré                                                                       |
| Puissance nominale en VA               | 16 VA                                                                         |
| Tableau de déclassement de température | 16 VA 35 °C<br>15,2 VA 40 °C<br>12,8 VA 50 °C<br>9,6 VA 55 °C<br>7,2 VA 60 °C |
| Mode d'installation                    | Fixe                                                                          |
| Support de montage                     | Rail DIN symétrique 35 mm                                                     |
| Pas de 9 mm                            | 10                                                                            |
| Hauteur                                | 89 mm                                                                         |
| Largeur                                | 90 mm                                                                         |
| Profondeur                             | 60 mm                                                                         |
| Couleur                                | Blanc                                                                         |
| Borne de raccordement auxiliaire       | Bornes type tunnel 4 mm²                                                      |

### Environnement

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Normes                                 | EN 61558-2-6<br>EN 60742<br>CEI 61558-2-6  |
| Certifications du produit              | NF                                         |
| Catégorie de surtension                | Classe II avec blindage de borne en option |
| Température ambiante de fonctionnement | -20...55 °C                                |
| Température ambiante de stockage       | -25...80 °C                                |

### Durabilité de l'offre

|                             |                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH            |  Déclaration REACH              |
| Sans SVHC REACH             | Oui                                                                                                                |
| Directive RoHS UE           | Conforme  Déclaration RoHS UE   |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui                                                                                                                |
| Sans mercure                | Oui                                                                                                                |
| Régulation RoHS Chine       |  Déclaration RoHS Pour La Chine |

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information sur les exemptions RoHS |                                                                                                            |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |