



Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 iPC
Type de produit ou équipement	Prise de courant modulaire
Nom de l'appareil	iPC
Description des pôles	2P+T

Complémentaires

Courant nominal (In)	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique
Pas de 9 mm	5
Hauteur	81 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	55 mm
Poids du produit	100 g
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borne du type à cage1 câble(s) 1...6 mm ² souple Borne du type à cage1 câble(s) 1...10 mm ² rigide
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Couple de serrage	1,2 N.m

Environnement

Normes	VDE 0620 UNE 20315-1-1
Labels qualité	EAC KEMA VDE
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK03
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.