



Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom de l'appareil	iATLc+c
Type de produit ou équipement	Auxiliaire de commande centralisée multiniveaux
[Uc] tension circuit de commande	24...240 V CA 50/60 Hz impulsion

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	440 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Type de commande à distance	2 entrées pour interrupteur
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	86 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	71 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borne du type à cage câble 0,5...4 mm ² - rigidité du câble: rigide Borne du type à cage câble 0,5...4 mm ² - rigidité du câble: rigide - avec embout Borne du type à cage câble 1...4 mm ² - rigidité du câble: souple Borne du type à cage câble 1...4 mm ² - rigidité du câble: souple - avec embout
Longueur de dénudage des fils	11 mm
Couple de serrage	1 N.m
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 iTL iTLc Acti 9 Acti 9 iTL iATLc Acti 9 Acti 9 iTL iATLc+s

Environnement

Catégorie de surtension	III
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Normes	EN/CEI 60669-2-2

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes