



Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti9 TL40
Type de produit ou équipement	Télérupteur
Nom de l'appareil	TL40
Application	Standard
Pôles	2P
Composition des pôles	2NO
[In] courant assigné d'emploi	16 A
Type de réseau	CA
[Uc] tension circuit de commande	230 V CA 50 Hz

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2,5 kV
Type de commande	Commande manuelle et à distance
Type de signal de commande	Impulsion
Fréquence de commutation	5 commutations/minute
Durée de l'impulsion	50 ms
Type de commande à distance	Bouton-poussoir lumineux 3 mA
Indication de tension	Indication ON/OFF
Consommation moyenne au maintien en VA	19 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	87 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	69 mm
Poids du produit	105 g
Durée de vie électrique	AC-22 : 200000 cycle
Mode de raccordement	Circuit de puissance: borne du type à cage 1 câble(s) 1...4 mm ² rigide Circuit de puissance: borne du type à cage 2 câble(s) 1...2,5 mm ² rigide Circuit de puissance: borne du type à cage 1 câble(s) 1...4 mm ² souple Circuit de puissance: borne du type à cage 2 câble(s) 1...2,5 mm ² souple Télécommande: borne du type à cage 1 câble(s) 0,5...1,5 mm ² rigide Télécommande: borne du type à cage 1 câble(s) 0,5...1,5 mm ² souple Circuit de puissance: borne du type à cage 1 câble(s) 1...4 mm ² flexible avec embout Circuit de puissance: borne du type à cage 2 câble(s) 1...2,5 mm ² flexible avec embout Télécommande: borne du type à cage 1 câble(s) 0,5...1,5 mm ² flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	1 N.m
Accessoires associés	Sans auxiliaire

Environnement

Normes	CEI 60669-1 CEI 60669-2-2
Labels qualité	NF
Pression acoustique	60 dB
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 (avec ouverture) IP40 se conformer à CEI 60529 (en enveloppe)
Degré de pollution	3
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes