



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Couleur	Noir
Type de produit ou équipement	PDU
Cord length	0,91 m
Nombre de câbles	1
Equipement inclus	CD de documentation Supports de montage en rack Câble de configuration RS-232

Complémentaires

Tension d'entrée principale	200 V 208 V 230 V
Hauteur	4,4 cm
Largeur	17,8 cm
Tension de sortie principale	230 V
Profondeur	14 cm
Poids du produit	1,84 kg
Emplacement de montage	Haut
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	CEI 60309 16 A 2P + T
Mode d'installation	Rack montée
Rack units	0U
Position de montage	Vertical
Tension admissible	220...250 V
Courant de ligne max	16 A
Limites du courant d'entrée	16 A
Capacité de chargement	3680 VA
Nombre de prises d'alimentation	1
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Outlet type and quantity	1 CEI 60309 16 A 2P + T

Environnement

Certifications du produit	AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A[RETURN]C-Tick[RETURN]CE[RETURN]GOST[RETURN]VDE
Normes	EN 55022 class A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 CEI 61000-3-2 CEI 61000-3-3
Température ambiante de fonctionnement	-5...45 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans plomb	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available