



## Présentation

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation | Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive et simple d'emploi de fixation des cordons. Ces cordons s'adaptent à toutes les prises femelles ou entrées d'alimentation IEC ; la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'elle est utilisée avec les PDU pour montage en rack APC AP8000 ou un équipement informatique intégrant des prises à verrouillage. Ces connecteurs à verrouillage réduisent le risque de déconnexion accidentelle des cordons et de baisse des charges. |
| Lead time    | Généralement disponible en stock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Principales

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Type de produit ou équipement | Power cord    |
| Input Connection Type         | CEI 60320 C20 |
| Longueur de câble             | 1,22 m        |
| Nombre de câbles              | 6             |

## Physique

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Couleur             | Noir                 |
| Hauteur             | 30 cm                |
| Largeur             | 7 cm                 |
| Profondeur          | 7 cm                 |
| Poids du produit    | 1,64 kg              |
| Montage préconisé   | No preference        |
| Mode d'installation | Non montable en rack |

## Entrée

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Courant de ligne max        | 16 A |
| Limites du courant d'entrée | 16 A |

## Sortie

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Maximum Total Current Draw per Phase | 16 A            |
| Nombre de prises d'alimentation      | 1 CEI 60320 C19 |
| Longueur du cordon                   | 1,22 m          |

## Conformité

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Certifications du produit | CCC[RETURN]CSA[RETURN]PSE[RETURN]listé UL[RETURN]VDE |
|---------------------------|------------------------------------------------------|

## Environnement

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Température ambiante de fonctionnement | 0...75 °C         |
| Humidité relative                      | 20...80 %         |
| Altitude de fonctionnement             | 0...10000 ft      |
| Température ambiante de stockage       | -25...75 °C       |
| Humidité relative de stockage          | 20...80 %         |
| Altitude de stockage                   | 0,00...15240,00 m |

## Durabilité de l'offre

|                                   |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACh                  | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                                                                                                          |
| Directive RoHS UE                 | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                                               |
| Sans plomb                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Profil environnemental            | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Profil de circularité             | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                                                                                                                                                 |
| DEEE                              | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Take-back                         | Take-back program available                                                                                                                                                                |