



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------



Principales

Input Connection Type	CEI 60320 C14
Longueur de câble	2,50 m
Nombre de câbles	1

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	3,8 cm
Largeur	7,6 cm
Profondeur	20,3 cm
Poids du produit	0,23 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Tension admissible	90...250 V
Courant de ligne max	10 A
Limites du courant d'entrée	10 A

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	10 A
Nombre de prises d'alimentation	1 CEI 60320 C13
Type de protection	Sans disjoncteur

Conformité

Certifications du produit	CSA[RETURN]listé UL[RETURN]VDE
---------------------------	--------------------------------

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...45 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available