



Principales

Type de produit ou équipement	Cartouche
Nom de l'appareil	C8-460
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique

Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 2 + 3
Technologie du parafoudre	MOV
Destination du produit	Dispositif de protection contre les surtensions iPRD8r 3P Dispositif de protection contre les surtensions iPRD8r 4P
Schéma de liaison à la terre	IT
[Ue] tension assignée d'emploi	230...400 V CA 50 Hz
Courant nominal de décharge	2,5 kA
Courant de décharge maximal	8 kA
[Uc] tension maximale de service permanent	460 V
[Up] niveau de protection en tension maximal	<2 kV
Signalisation locale	Repère (blanc/rouge)
Mode d'installation	Plug-in
Support de montage	Dans module SPD
Pas de 9 mm	2
Hauteur	60 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate)
Temps de réponse	< 25 ns

Environnement

Normes	EN 61643-11 CEI 61643-11: 2011
Labels qualité	CE
Degré de protection IP	IP20 face avant:
Humidité relative	5...90 %
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.