



Principales

Compatibilité de gamme	Lexium 28
Nom de l'appareil	BCH2
Type de produit ou équipement	Servo moteur

Complémentaires

Vitesse mécanique maximum	5000 Tr/mn
Tension de service (Us)	220 V 110 V
Nombre de phases réseau	Triphasé Monophasé
Courant continu à l'arrêt	2,29 A
Couple continu à l'arrêt	1,27 N.M pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, monophasé 1,27 N.M pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, triphasé 1,27 N.m pour LXM28... à 5,7 A, 110 V, monophasé
Alimentation continue	400 W
Couple crête à l'arrêt	3,81 N.M pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, monophasé 3,81 N.M pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, triphasé 3,81 N.m pour LXM28... à 5,7 A, 110 V, monophasé
Puissance de sortie nominale	400 W pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, monophasé 400 W pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, triphasé 400 W pour LXM28... à 5,7 A, 110 V, monophasé
Couple nominal	1,27 N.M pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, monophasé 1,27 N.M pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, triphasé 1,27 N.m pour LXM28... à 5,7 A, 110 V, monophasé
Vitesse nominale	3000 tr/min pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, monophasé 3000 tr/min pour LXM28... à 2,6 A, 220 V, triphasé 3000 tr/min pour LXM28... à 5,7 A, 110 V, monophasé
Courant maximal Irms	7,73 A pour LXM28... à 0,4 kW, 220 V 7,73 A pour LXM28... à 0,4 kW, 110 V
Courant permanent maximum	2,52 A
Conformité	LXM28... servo variateur moteur à 0,4 kW, 220 V, monophasé LXM28... servo variateur moteur à 0,4 kW, 220 V, triphasé LXM28... servo variateur moteur à 0,4 kW, 110 V, monophasé
Terminaison de l'axe	Arbre lisse
Diamètre de l'axe	14 mm
Longueur de l'axe	30 mm
Type de retour	Codeur monotour absolu 20 bits
Frein de parking	Avec
Couple statique	2,5 N.m appareil seul
Support de montage	Bride standard asiatique
Taille bride moteur	80 mm
Raccordement électrique	Fil nu
Constante de couple	0,55 N.m/A à 20 °C

Constante de fem	33,5 V/ktr/mn à 20 °C
Inertie du rotor	0,72 kg.cm²
Résistance du stator	3,2 Ohm à 20 °C
Inductance du stator	11,3 mH à 20 °C
Constante de temps électrique du stator	3,53 ms à 20 °C
Force radiale maximale Fr	332 N à 3000 Tr/mn
Force axiale maximale Fa	115 N
Puissance d'accrochage des freins	10,2 W
Type de refroidissement	Convection naturelle
Longueur	152 mm
Nombre de taille moteur	1
Diamètre du centrage	70 mm
Profondeur du diamètre de centrage	4 mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	6,6 mm
Diamètre des trous de fixation	90 mm
Distance épaulement de l'arbre bride	4 mm
Poids du produit	2,8 kg

Environnement


Degré de protection IP	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Dimensions


Dimensions du Moteur



	mm	in.
L (sans frein d'arrêt)	112	4,41
L (avec frein d'arrêt)	152	5,98
A	30	1,18
C	24,5	0,96
D	14	0,55
F	20	0,79
R	11	0,43
T	5	0,2
V	5	0,2
W	5	0,2
Z	68	2,68

Courbes de couple/vitesse avec tension d'alimentation mono/triphasée 230 V

Servomoteur avec servovariateur LXM28AU02●●●



- 1 : Couple de crête
2 : Couple continu