

# BMH0702T21F2A

## MOTEUR 70MM IEC 2,5NM IP65 700W LISSE ENC. SINCOS MONOT.128 CONN.ANG. FREIN



### Principales

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de l'appareil             | BMH                                                                                                          |
| Type de produit ou équipement | Servo moteur                                                                                                 |
| Vitesse mécanique maximum     | 8000 Tr/mn                                                                                                   |
| Couple continu à l'arrêt      | 2,5 N.M pour LXM32.D30M2 à 10 A, 115 V, monophasé<br>2,5 N.m pour LXM32.D18M2 à 6 A, 230 V, monophasé        |
| Couple crête à l'arrêt        | 6,4 N.M pour LXM32.D30M2 à 10 A, 115 V, monophasé<br>7,4 N.m pour LXM32.D18M2 à 6 A, 230 V, monophasé        |
| Puissance de sortie nominale  | 600 W pour LXM32.D30M2 à 10 A, 115 V, monophasé<br>900 W pour LXM32.D18M2 à 6 A, 230 V, monophasé            |
| Couple nominal                | 2,3 N.M pour LXM32.D30M2 à 10 A, 115 V, monophasé<br>2,1 N.m pour LXM32.D18M2 à 6 A, 230 V, monophasé        |
| Vitesse nominale              | 2500 tr/mn pour LXM32.D30M2 à 10 A, 115 V, monophasé<br>4000 tr/min pour LXM32.D18M2 à 6 A, 230 V, monophasé |
| Conformité                    | LXM32.D30M2 à 115 V monophasé<br>LXM32.D18M2 à 230 V monophasé                                               |
| Terminaison de l'axe          | Arbre lisse                                                                                                  |
| Degré de protection IP        | IP65 standard<br>IP67 avec kit IP67                                                                          |
| Résolution du retour vitesse  | 131 072 points/tour                                                                                          |
| Frein de parking              | Avec                                                                                                         |
| Support de montage            | Bride conforme à la norme internationale                                                                     |
| Raccordement électrique       | Connecteurs orientables à angle droit                                                                        |

### Complémentaires

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Compatibilité de gamme    | Lexium 32                                        |
| Tension de service (Us)   | 240 V                                            |
| Nombre de phases réseau   | Triphasé                                         |
| Courant continu à l'arrêt | 5,38 A                                           |
| Alimentation continue     | 1,51 W                                           |
| Courant maximal Irms      | 15 A pour LXM32.D30M2<br>17,5 A pour LXM32.D18M2 |
| Courant permanent maximum | 17,71 A                                          |
| Second arbre              | Sans avec deuxième extrémité d'arbre             |
| Diamètre de l'axe         | 11 mm                                            |
| Longueur de l'axe         | 23 mm                                            |
| Type de retour            | Sinocs Hiperface monotour                        |
| Couple statique           | 3 N.m frein de parking                           |


|                                         |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille bride moteur                     | 70 mm                                                                                                                            |
| Nombre de taille moteur                 | 2                                                                                                                                |
| Constante de couple                     | 0,46 N.m/A à 120 °C                                                                                                              |
| Constante de fem                        | 29,6 V/ktr/mn à 120 °C                                                                                                           |
| Nombre de pôles de moteur               | 10                                                                                                                               |
| Inertie du rotor                        | 1,24 kg.cm <sup>2</sup>                                                                                                          |
| Résistance du stator                    | 1,15 Ohm à 20 °C                                                                                                                 |
| Inductance du stator                    | 3,6 mH à 20 °C                                                                                                                   |
| Constante de temps électrique du stator | 3,1 ms à 20 °C                                                                                                                   |
| Force radiale maximale Fr               | 710 N à 1000 Tr/mn<br>560 N à 2000 Tr/mn<br>490 N à 3000 Tr/mn<br>450 N à 4000 Tr/mn<br>410 N à 5000 Tr/mn<br>390 N à 6000 Tr/mn |
| Force axiale maximale Fa                | 0,2 x Fr                                                                                                                         |
| Puissance d'accrochage des freins       | 7 W                                                                                                                              |
| Type de refroidissement                 | Convection naturelle                                                                                                             |
| Longueur                                | 193 mm                                                                                                                           |
| Diamètre du centrage                    | 60 mm                                                                                                                            |
| Profondeur du diamètre de centrage      | 2,5 mm                                                                                                                           |
| Nombre de trous de fixation             | 4                                                                                                                                |
| Diamètre des trous de fixation          | 5,5 mm                                                                                                                           |
| Diamètre des trous de fixation          | 82 mm                                                                                                                            |
| Poids du produit                        | 3,3 kg                                                                                                                           |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                      |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                                                                           |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                         |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                    |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                      |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                       |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC                            | Oui                                                                                                                                                                                        |

## Dimensions des servomoteurs

### Exemple avec connecteurs droits



- a : Alimentation du frein du servomoteur  
b : Alimentation du codeur du servomoteur  
(1) Type d'arbre avec clavette (en option)

Dimensions en mm

| Connecteurs droits |      | Connecteurs coudés pivotants |      | c (sans frein) | c (avec frein) | c1 | c2 | c3  | h    | h1                                  | Ø     | Ø1 pour les vis |
|--------------------|------|------------------------------|------|----------------|----------------|----|----|-----|------|-------------------------------------|-------|-----------------|
| b1                 | b2   | b1                           | b2   |                |                |    |    |     |      |                                     |       |                 |
| 39.5               | 25.5 | 39.5                         | 39.5 | 154            | 193            | 23 | 18 | 2.5 | 4 h9 | 12.5 <sup>+0</sup> <sub>-0.13</sub> | 11 k6 | M4 x 14         |


Dimensions en pouces

| Connecteurs droits |    | Connecteurs coudés pivotants |      | c (sans frein) | c (avec frein) | c1   | c2   | c3   | h       | h1                                    | Ø       | Ø1 pour les vis |
|--------------------|----|------------------------------|------|----------------|----------------|------|------|------|---------|---------------------------------------|---------|-----------------|
| b1                 | b2 | b1                           | b2   |                |                |      |      |      |         |                                       |         |                 |
| 1.55               | 1  | 1.55                         | 1.55 | 6.06           | 7.59           | 0.90 | 0.70 | 0.09 | 0.16 h9 | 0.49 <sup>+0</sup> <sub>-0.0051</sub> | 0.43 k6 | M4 x 0.55       |

## Tension d'alimentation monophasée 115 V

### Courbes couple/vitesse

Servomoteur avec servovariateur LXM32•D30M2




X Vitesse en rpm  
Y Couple en Nm  
1 Couple de crête  
2 Couple continu

## Tension d'alimentation monophasée 230 V

### Courbes couple/vitesse

Servomoteur avec servovariateur LXM32•D18M2



X Vitesse en rpm  
Y Couple en Nm  
1 Couple de crête  
2 Couple continu