Fiche produit
Caractéristiques

BVS1000I
Easy UPS 1ph BVS - onduleur line-interactive - 230V - 1000VA - prises IEC

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Type de produit ou équipement	Onduleur (UPS)
Type de batterie	Batterie au plomb scellée

Complémentaires

Tension d'entrée	230 V CA
Tension de sortie	230 V CA
Temps de transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
Gamme de puissance	1000 VA 600 W
Raccordement électrique	Entrée: 1 prise CEI 320 C14 Sortie: 6 sortie CEI 320 C13
Signalisation locale	Alarme, distinctif pour batterie faible Alarme, son intermittent ou continu pour surcharge DEL pour statut de la pile
Temps de chargement	8 H
Tension de la batterie	12 V
Capacité de batterie	9,0 Ah
Poids Net	5,7 kg
Hauteur	92,5 mm
Largeur	160,5 mm
Profondeur	305 mm

Environnement

Humidité relative	0…90 %, sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...6561 ft
Température ambiante de fonctionnement	0…40 °C
Normes	EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2 :2018
Certifications du produit	CE

Physique

Support de montage	Mural Au sol

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.