



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Type de produit ou équipement	Onduleur (UPS)
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Topologie	Ligne interactive
Quantité du lot	Lot de 1
Remise à zéro	Remise à zéro automatique
Gamme de produit	Easy UPS 1Ph BVS Series

Complémentaires

Type d'installation	Intérieure
Énergie de pointe	156 J
Type de signal	Approximation de sinusoïde
Type de dispositif de protection	Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) Disjoncteur miniature (MCB) Fusible
Tension d'entrée	230 V CA
Tension de sortie	230 V
Degré de protection (IP)	IP20
Temps de transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
Fréquence du réseau	45...65 Hz
Gamme de puissance	1000 VA 600 W
Raccordement électrique	Entrée: 1 prise Schuko CEE 7/P Sortie: 4 sortie Schuko CEE 7
Signalisation locale	Alarme, distinctif pour batterie faible Alarme, son intermittent ou continu pour surcharge DEL pour statut de la pile
Nombre de batteries	1
Temps de chargement	8 H
Tension de la batterie	12 V
Capacité de batterie	9,0 Ah
Durée de vie de la batterie	5 année(s)
Poids Net	5,7 kg
Hauteur	92,5 mm
Largeur	160,5 mm
Profondeur	305 mm

Environnement

Humidité relative	0...90 %, sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...6561 ft
Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Normes	EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2 :2018
Certifications du produit	CE

Physique

Support de montage	Mural Au sol
--------------------	-----------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.