



Principales

Gamme de produit	Acti 9
Type de produit ou équipement	Détection défaut d'arc avec bloc add. de protect. contre les courants résiduels
Nom du produit	Acti9 VigiARC iC60
Nom de l'appareil	VigiARC iC60
Description des pôles	2P
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	40 A
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA
Technologie différentiel	Indépendant de la tension
Sensibilité du différentiel	30 mA
Classe de protection différentielle	Type A-SI (Super Immunisé)
Temporisation protection différentielle	Instantané
Enregistrement de données électriques	Date et heure Indicateurs de maintenance
Accessoires associés	EcoStruxure Panel Server Advanced EcoStruxure Panel Server Entry EcoStruxure Panel Server Universal
Gestion d'événements	Surtension Fuite à la terre Surcharge
Type de mesure	Tension Puissance active Courant Facteur de puissance
Précision	Tension: +/- 2 % Courant: +/- 2 % Puissance: +/- 5 %
Pas de 9 mm	2

Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V CA
Réglage du seuil en tension	275 V for +/- 5 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Indication de tension	Marche, arrêt, déclencheur sur défaut DEL diagnostic de défaut d'arc
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	10000 Cycle > 25 A 20000 cycle <= 25 A
Longueur de dénudage des fils	14 mm
Couple de serrage	2 N.m

Hauteur	91 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	73 mm
Poids du produit	102 g
Produits compatibles	Terminal simple

Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Degré de pollution	2
Tropicalisation	Gravité B se conformer à CEI 60068-2-30 pour 28 d
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Normes	EN/CEI 62606 EN/CEI 61009-1 EN/CEI 61009-2-1
Labels qualité	NF

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.