



Principales

Gamme	Actassi
Type de produit ou équipement	Queue de cochon fibre optique monomode
Couleur	Gaine: jaune Boîtier SC: bleu Démarrage SC: bleu
Conditionnement du câble	Rouleau de 1 m
Type d'emballage	Emballage plastique souple transparent

Complémentaires

Atténuation maximale	0,45 DB / 1 km à 1310 nm 0,3 dB / 1 km à 1550 nm
Rayon de courbure	50 mm dynamique 30 mm statique
Perte d'insertion maximum	0,2 dB SC
Perte de rendement minimum	50 dB SC
Performance optique	OS2 9/125 µm
Diamètre fibre optique	900 µm
Mode d'échange	Simplex
Mode de transmission	Monomode
Nombre de fibres optiques	1
Diamètre extérieur du câble	0,9 mm +/- 0,2 mm
Matière	Céramique: ferrule SC
Longueur de câble	1 m
Région cible	Europe Asie Pacifique

Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-20...60 °C
Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Normes	Connecteur SC: TIA/EIA-604-3 Connecteur SC: CEI 61754-4 Ed.2 Fibre optique: TIA/EIA-568-C.3 CEI 60754-1 CEI 60754-2 CEI 61034 Retardement de la flamme: CEI 60332-1 Retardement de combustion: CEI 60332-3C Retardement de la flamme: UL 94 V0 Fibre optique: ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2 OS2 Fibre optique: CEI 60793-2-10 Type B1.3 Fibre optique: ITU G.652.D

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises