



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Tension de sortie principale	230 V
Puissance nominale en W	300 W
Puissance nominale en VA	500 VA
Type de connexion entrée	CEI 60320 C14
Type de connexion sortie	4 CEI 60320 C13 2 CEI Jumpers
Longueur de câble	2,44 m
Nombre de câbles	1
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement fournis	CD avec logiciel Manuel utilisateur Câble Ethernet cat. 6 Guide d'installation

Batteries & durée de fonctionnement

Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	8 H
Nombre de quantité de batterie de rechange	1
Tension de la batterie	12 V
Capacité de batterie	7,0 Ah
Puissance de charge de la batterie (Watts)	10 W nominal
Puissance de la batterie en VAH	77 VAh runtime
Durée de vie de la batterie	4...6 année(s)
Runtime étendu	0

Généralités

Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
Redondance	No

Physique

Couleur	Beige
Hauteur	37,2 cm
Largeur	22,5 cm
Profondeur	10,5 cm
Poids du produit	7,42 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	No

Entrée

Fréquence du réseau	47...63 Hz
Courant maximum actuel en entrée par phase	4 A
Courant commuté	4 A

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)	300 W
Fréquence de sortie (sync à secteur)	47...63 Hz synchronisation vers réseau
Type UPS	Veille
Wave type	Sinusoïde approchée
Puissance configurable max. (VA)	500 VA

Conformité

Certifications du produit	A-Tick[RETURN]C-Tick[RETURN]GOST[RETURN]NEMKO
Normes	EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2 :2018
Politique de protection des équipements	À vie : 10 000 Euros

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Niveau acoustique	40 dBA

Communication et gestion

Alarme	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge
Tableau de configuration	Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et câblage défectueux Indicateur d'état de connexion réseau

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	600 J
Protection ligne de données	Câble coaxial pour CATV/SATV/modem/audio-video

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available