




Principales

Compatibilité de gamme	Lexium SD2
Type de produit ou équipement	Moteur de contrôle du mouvement
Nom de l'appareil	BRS2
Type de moteur	Moteur pas à pas biphase


Complémentaires

Vitesse mécanique maximum	2700 Tr/mn
Limites de la tension d'alimentation	12...48 V CC
Support de montage	Flasque
Taille bride moteur	35,3 mm
Longueur	26 mm
Nombre de taille moteur	1
Diamètre du centrage	22 mm
Profondeur du diamètre de centrage	2 mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	3 mm
Diamètre des trous de fixation	36,77 mm
Raccordement électrique	Câble volant
Frein de parking	Sans
Terminaison de l'axe	Arbre lisse
Second arbre	Sans avec deuxième extrémité d'arbre
Diamètre de l'axe	5 mm
Longueur de l'axe	22 mm
Couple de maintien	0,07 N.m
Inertie du rotor	0,012 kg.cm ²
Résolution	200 pas nombre de pas complet par tour 1,8 ° angle du pas
Courant nominal (In)	0,75 A
Résistance	4,3 Ohm (enroulement)

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m sans correction de la puissance
Humidité relative	15...85 % sans condensation
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI/EN 60034-1
Classe de température	B enroulement se conformer à CEI/EN 60034-1

Dimensions




Dimensions en mm

L
26

Dimensions en pouces

L
1,02

Caractéristiques des couples



X : Vitesse de rotation en tours/minute
Y : Couple en Nm
1 : 24 Vcc
2 : 48 Vcc