



## Présentation

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Lead time | Généralement disponible en stock |
|-----------|----------------------------------|

## Principales

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tension d'entrée principale   | 230 V                     |
| Puissance nominale en W       | 650 W                     |
| Puissance nominale en VA      | 1200 VA                   |
| Type de produit ou équipement | Onduleur (UPS)            |
| Type de connexion entrée      | Schuko CEE 7/7P           |
| Type de connexion sortie      | 4 Schuko                  |
| Longueur de câble             | 1,22 m                    |
| Nombre de câbles              | 1                         |
| Type de batterie              | Batterie au plomb scellée |

## Batteries & durée de fonctionnement

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteries pré-installées                     | 0                                                                                                                                                                                                                                          |
| Créneau de batterie vide                     | 0                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temps de recharge de la batterie             | 8 H                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tension de la batterie                       | 12 V                                                                                                                                                                                                                                       |
| Capacité de batterie                         | 9,0 Ah                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durée de vie de la batterie                  | 3...5 année(s)                                                                                                                                                                                                                             |
| Commentaires sur le graphique de la batterie | Courbe conforme aux mesures de durée d'autonomie. Toutes les mesures ont été prises avec des batteries neuves, entièrement chargées, dans des conditions environnementales typiques, sans entrée électrique ni charge résistive en sortie. |
| Runtime étendu                               | 0                                                                                                                                                                                                                                          |

## Généralités

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Équipement fournis                                    | Manuel utilisateur |
| Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation  | 0                  |
| Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0                  |
| Redondance                                            | No                 |

## Physique

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Couleur                | Noir                 |
| Hauteur                | 19 cm                |
| Largeur                | 14 cm                |
| Profondeur             | 39 cm                |
| Poids du produit       | 7,6 kg               |
| Montage préconisé      | No preference        |
| Mode d'installation    | Non montable en rack |
| Deux poteaux montables | 0                    |
| Compatible USB         | No                   |

## Entrée

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fréquence du réseau                           | 50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique |
| Limites de la tension d'entrée                | 140...300 V                             |
| Facteur de puissance d'entrée à pleine charge | 0,54                                    |

## Sortie

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Puissance configurable max. (Watts)  | 650 W                                         |
| Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisation vers réseau |
| Type UPS                             | Line interactive                              |
| Wave type                            | Sinusoïde approchée                           |
| Runtime pleine charge                | 00:01:00 650 W                                |
| Runtime demi-charge                  | 00:05:00 300 W                                |
| Puissance configurable max. (VA)     | 1200 VA                                       |
| Temps de transfert                   | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum           |

## Conformité

|                                         |                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifications du produit               | CE[RETURN]CB[RETURN]EAC                                                               |
| Normes                                  | EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021<br>EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006<br>EN/CEI 62040-2 :2018 |
| Politique de protection des équipements | À vie : 50 000 Euros                                                                  |

## Environnement

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Température ambiante de fonctionnement | 0...40 °C                  |
| Humidité relative                      | 0...95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement             | 0...3000 m                 |
| Température ambiante de stockage       | -15...40 °C                |
| Humidité relative de stockage          | 0...95 % sans condensation |
| Altitude de stockage                   | 0...3000 m                 |
| Niveau acoustique                      | 40 dBA                     |
| Degré de protection IP                 | IP20                       |

## Communication et gestion

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tableau de configuration | Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|

## Parasurtenseur et filtrage

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Taux d'énergie de surintensité | 273 J |
|--------------------------------|-------|

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                             |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                               |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                               |
| Sans mercure                        | Oui                                               |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>        |