



Principales

Nom du produit	Acti 9 IC
Type de produit ou équipement	Interrupteur crépusculaire programmable astronomique
Nom de l'appareil	IC Astro
Nombre de canaux	2
Langue utilisateur	Anglais Français Danois Néerlandais Turc Norvégien Espagnol Suédois Roumain Hongrois Russe Polonais Portugais Slovène Bulgare Allemand Croate Italien
Type de réglage	Programmation hebdomadaire

Complémentaires

Application	Bâtiment
Puissance consommée maximale en W	0,5 W standby
Courant commuté maximum	10 A - 250 V CA pf = 0,6 16 A - 250 V CA pf = 1
Courant commuté minimum	10 mA 230 V CA 100 mA 24 V CA/CC
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz
Description des contacts	O/F
Type de commande	Par calcul des heures de lever et de coucher du soleil
Type de bouton de commande	4 boutons-poussoirs
Fonction disponible	Changement d'heure automatique hiver/été Décalage horaire lever/coucher du soleil +/- 120 min Marche/Arrêt commutation permanente Commutateur de présélection Entrée externe pour commande d'arrêt de contrôle par canal Fonction de verrouillage du code Calendriers des vacances
Type de charge	Lampe à incandescence 2600 W Lampe halogène 2600 W Tube fluorescent non corrigé 2300 VA Tube fluorescent compensé en série 2300 VA Lampe fluorescente parallèle compensée 730 VA 80 µF Lampe fluorescente compacte 170 W Lampe à LED < 2 W 30 W Lampe à LED > 2 W 200 W
Précision	+/- 0,25 s/jour 25 °C
Type de sortie	Contact sec
Mode opératoire	Le soir, le matin Soir off, matin on inactif Seul le minuteur est actif

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Nombre maximum de commutateurs	84
Temps de sauvegarde	10 ans
Type d'afficheur	LCD rétro-éclairé
Informations affichées	Heure Compteur de temps de fonctionnement (par canal) Comportement de commutation Jour
Support de montage	TH35 rail DIN se conformer à EN 60715
Mode de raccordement	2 x 0,5...2,5 mm ² bornes à vis rigide ou flexible 1 x 2,5 mm ² bornes à vis rigide ou flexible avec manchon
Marquage	CE
Classe d'isolation électrique	Classe II
Catégorie de surtension	Class 3
Hauteur	92,6 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	66,7 mm
Poids du produit	141 g

Environnement

Normes	EN 60730-2-7 :2010
Température ambiante de fonctionnement	-30...55 °C
Température de l'air ambiant pour stockage/transport	-30...70 °C
Degré de protection (IP)	IP20
Humidité relative	90 %, sans condensation

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.