

DF141V

PORTE-FUS 1P 50A POUR FUSIBLE 14 X 51 MM / VOYANT FUSION FUSIBLE



Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys DF
Type de produit ou équipement	Porte-fusibles
Nom de l'appareil	DF14
Compatibilité produit	DF2EA cartouche fusible DF2EN cartouche fusible
Description des pôles	1P
Taille du fusible	14 x 51 mm
Type de fusible	, aM , gG
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication de fusible sauté
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 690 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi	50 A
[Ui] tension assignée d'isolement	690 VCA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ipk] courant assigné de crête admissible	15 kA avec branchements tubulaires se conformer à CEI 60269-1
Résistance de court-circuit	120 KA 400 V se conformer à CEI 60947-3 120 KA 500 V se conformer à CEI 60947-3 80 KA 690 V se conformer à CEI 60947-3

Complémentaires

Normes	EN/CEI 60947-3 EN/CEI 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Certifications du produit	CEI[RETURN]Reconnu UL[RETURN]CSA[RETURN]EAC
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Position de montage	Vertical (tolérance: +/- 23°)
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5...25 mm²rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5...10 mm²rigide Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5...25 mm²souple avec ou sans Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5...10 mm²souple avec ou sans
Couple de serrage	3,5 N.m
Hauteur	110,8 mm
Largeur	26,5 mm
Profondeur	76,5 mm
Poids du produit	0,143 kg
Quantité du lot	Lot de 6

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-20...60 °C avec déclassement au dessus de 20°C
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Traitement de protection	TH
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Code de compatibilité	DF14

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises Profil de circularité
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.