Fiche produit
Caractéristiques

EVC1S7P4E4ERF40
EVLink CITY 7 kW 4 prises - 2 points de charge : T2 - T2 - MID - MONO 32A

Principales

Gamme	EVlink
Nom du produit	EVlink City
Type de produit ou équipement	Borne de recharge
Nom de l'appareil	EVC1
Equipement fournis	1 compteur d'énergie - 3P + N - 63 A
Description des pôles	1P + N pour circuit de puissance 1P + N pour télécommande
Mode d'installation	Sur pied
Type d'offre	Standard
Tension d'alimentation nominale	230 V CA 50/60 Hz circuit de puissance 230 V CA 50/60 Hz télécommande
Schéma de liaison à la terre	TN IT TT
Numéro de prise	4
Type de prise	Droite : TE / contacts plaqués argent Gauche : TE / contacts plaqués argent Gauche : T2 avec obturateur / contacts plaqués argent Droite : T2 avec obturateur / contacts plaqués argent
Courant d'alimentation maximal	32 A pour T2 avec obturateur 14 A pour TE
Puissance max.	7 KW pour T2 avec obturateur 3,2 kW pour TE
Système de contrôle d'accès	Badge RFID se conformer à ISO/CEI 14443 A et B Badge RFID se conformer à ISO/CEI 15693 Badge RFID se conformer à ISO 14443-4 A

Complémentaires

Type de commande	2 rouge bouton-poussoir, fonction : stop 2 vert bouton-poussoir lumineux, fonction : démarrage/déverrouillage du volet
Signalisation locale	En charge: 2 DEL (bleu) (flash) sur haut Disponible: 2 DEL (vert) sur haut Non opérationnel: 2 DEL (rouge) sur haut
Protocole de communication	OCPP 1.5
Configuration /Architecture	Autonome Architecture en cluster
Opération et maintenance	Gestion de charge Capacités de diagnostic Charge reportée Configuration des privilèges de l'utilisateur Dossier détaillé de charge État du disjoncteur
Serveur Web	Incorporé
Service Ethernet	Configuration via serveur Web
Normes	CEI 61851-22 CEI 61851-1
Certifications du produit	CE[RETURN]CB
Hauteur	1400 mm
Largeur	482 mm
Profondeur	248 mm
Poids du produit	45 kg
Couleur	Façade: gris anthracite (RAL 9022) Côté: gris (RAL 7016)

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-30…50 °C se conformer à CEI 61851-22
Température ambiante de stockage	-40…80 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui