



Principales

Gamme	EVlink
Nom du produit	EVlink Home
Type de produit ou équipement	Borne de recharge
Description des pôles	1P + N
Mode d'installation	Mural
Type d'offre	Smart
Puissance de sortie nominale	3,7 kW 16 A 230 V
Nombre de prises d'alimentation	1
Type de sortie	Prise de courant T2 avec obturateur surface avant
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

[Us] tension d'alimentation	230 V CA 50 Hz +/- 10 %
Système de mise à la terre	TT TN-S
Nombre d'entrées	1
Type d'entrée	Auxiliaire pour gestion dynamique de l'énergie
Type de commande	Rouge 1 arrêt d'urgence, fonction : 1 bouton-poussoir
Signalisation locale	Rouge, vert et bleu 1 LED, fonction : indicateur d'état
Type de protection	Protection différentielle
Hauteur	409 mm
Largeur	282 mm
Profondeur	148 mm
Poids du produit	4,5 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Normes	EN 61851 CEI 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3
Certifications du produit	CE[RETURN]UKCA
Courant d'alimentation maximum	16 A
Type de réseau de communication	Wi-Fi RJ45
Protocole de port de communication	OCPP 1.6, pour connexion à l'application Schneider Electric Wiser
Service de communication	JSON smart charging

Environnement

Degré de protection IP	IP54 se conformer à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-30...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...2000 m

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie