



Principales

Gamme de produit	TeSys
Nom de l'appareil	GS1AM
Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Application du contact	Indicateur de position 0-I
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys GS GS1 F sectionneur inter-fusible TeSys TeSys GS GS1G sectionneur inter-fusible TeSys TeSys GS GS1 J sectionneur inter-fusible TeSys TeSys GS GS1 K sectionneur inter-fusible TeSys TeSys GS GS1 L sectionneur inter-fusible TeSys TeSys GS GS1 N sectionneur inter-fusible TeSys TeSys GS GS1Q sectionneur inter-fusible
Description des contacts	1 F/O
Fonctionnement des contacts	Coupure précoce
[Ith] courant thermique conventionnel	16 A (at 40 °C)
[Ie] courant assigné d'emploi	5 A à 127 V AC-15 4 A à 230 V AC-15 3 A à 400/415 V AC-15 2 A à 440 V AC-15 12 A à 24 V DC-13 2 A à 48 V DC-13 0,6 A à 110 V DC-13 0,4 A à 220 V DC-13

Complémentaires

Endurance mécanique	1 Mcycles
Durée de vie électrique	30000 cycle AC-15
Courant nominal interrupteur	50 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
Calibre des fusibles	NFC DIN BS
Type de levier de manœuvre	Côté droit direct
Emplacement de montage	Surface avant
Poids du produit	0,023 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.