



### Principales

Gamme	Thorsman
Gamme de produit	Thorsman Worklights
Nom du produit	Lampe de bureau
Type de produit ou équipement	Lampe
Application	Équipement mobile Entrepôts et parkings Hôpital Résidentiel Salle de sport

### Complémentaires

Type d'installation	Extérieure
Tension assignée de service (Us)	230 V
Type de réseau	CA
Puissance d'emploi en W	30 W
Prise standard	Contour
Flux lumineux	3000 lm
Durée de vie de l'ampoule	50000 H
Indice de rendu des couleurs	R <sub>a</sub> =80
Température de couleur	4000 K
Angle du faisceau	110 °
Facteur de puissance	0,9
Hauteur	254,5 mm
Largeur	231,0 mm
Profondeur	20,0 mm
Poids du produit	1,1 kg

### Environnement

Caractéristique d'environnement	Étanche Résistant à la poussière Résistant aux UV Résistant aux chocs
Degré de protection (IP)	IP65
Tenue aux chocs (IK)	IK05
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-30...45 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	26 cm
Largeur de l'emballage 1	26 cm
Longueur de l'emballage 1	26 cm
Poids de l'emballage 1	1,7 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	5

Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	8,941 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	75 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	155,056 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------