



Principales

Gamme de produit	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 STD
Type de produit ou équipement	Variateur distant
Nom de l'appareil	STD
Fonctions disponibles	Détection automatique du type de charge

Complémentaires

Application	Bâtiment
Type de charge	Lampe halogène: ≤ 400 W Lampe à incandescence: ≤ 400 W Lampe fluocompacte, variable: ≤ 80 W Lampe à LED, variable: ≤ 60 W Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: ≤ 300 W Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique: ≤ 400 W
Type de commande	Contrôle local: bouton poussoir Contrôle à distance: bouton poussoir
Puissance consommée en VA	0,8 VA
Pertes thermiques	3 W
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA - 15...10 % à 50 Hz
Tension d'entrée	8 à 230 V CA/CC
Type de protection	Protection électronique contre la surcharge Protection électronique contre la surtempérature
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Auxiliaires connectés	10 boutons poussoirs non lumineux au maximum, distance : < 100 m
Type de variateur	Variateur de lumière avec mémoire
Hauteur	85 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Poids du produit	65 g

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Normes	EN 60669-2-1 EN 60669-1
Règlement Européen	2006/95/CE - directive basse tension 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
Température ambiante de fonctionnement	-30...50 °C
Température ambiante de stockage	-20...70 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie