



### Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme de produit              | Lineryg              |
| Type de produit ou équipement | Terminaison du câble |
| Taille d'embout               | Moyen                |
| Normes                        | DIN 46228-4          |
| Type d'emballage              | Sachet               |
| Quantité du lot               | Lot de 100           |
| Section de câble              | 10 mm <sup>2</sup>   |

### Complémentaires

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Type d'embout                         | Conducteur simple                    |
| Informations complémentaires          | Pour support marqueur supplémentaire |
| Couleur                               | Rouge                                |
| Matériau de la collerette             | Plastique sans halogène              |
| Matière du tube                       | Cuivre se conformer à ISO 1337       |
| Nombre de câbles                      | 1                                    |
| Jauge AWG                             | AWG 8                                |
| Dimension de la lunette d'encadrement | Ø 8,4 mm                             |
| Diamètre du tube                      | 4,9 mm                               |
| Longueur                              | 22 mm                                |
| Longueur du tube                      | 12 mm                                |
| Profondeur hors tout CAO              | 22 mm                                |
| Poids du produit                      | 0,06 kg                              |

### Environnement

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Température ambiante de fonctionnement | -20...105 °C |
|----------------------------------------|--------------|

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                                               |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                                                                                                             |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC                            | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Présence d'halogènes                | Produit avec composants plastiques sans halogènes                                                                                                                                          |