



Principales

Gamme	EVlink
Nom du produit	EVlink parking
Type de produit ou équipement	Borne de recharge
Nom de l'appareil	EVF2
Description des pôles	1P + N pour télécommande 1P + N pour circuit de puissance
Mode d'installation	Sur pied
Type d'offre	Standard
Tension d'alimentation nominale	230 V CA 50/60 Hz circuit de puissance 220...240 V CA 50/60 Hz télécommande
Schéma de liaison à la terre	TT IT TN
Numéro de prise	2
Type de prise	Droite : T2 avec obturateur / contacts plaqués argent Gauche : T2 avec obturateur / contacts plaqués argent
Courant d'alimentation maximal	32 A pour T2 avec obturateur
Puissance max.	7 kW pour T2 avec obturateur

Complémentaires

Type de commande	2 rouge bouton-poussoir, fonction : stop 2 vert bouton-poussoir lumineux, fonction : démarrage/déverrouillage du volet
Signalisation locale	En charge: 2 DEL (vert) (flash) sur côté Disponible: 2 DEL (vert) sur façade Réservé: 2 DEL (orange) sur façade Non opérationnel: 2 DEL (rouge) sur façade
Protocole de communication	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Architecture en cluster Autonome
Opération et maintenance	Capacités de diagnostic État du disjoncteur Configuration des privilèges de l'utilisateur Gestion de charge Charge reportée Dossier détaillé de charge
Serveur Web	Incorporé
Service Ethernet	Configuration via serveur Web
Normes	CEI 61851-22 CEI 61851-1
Certifications du produit	ZE Ready[RETURN]EV Ready[RETURN]CB[RETURN]CE
Hauteur	1146 mm
Largeur	413 mm
Profondeur	220 mm
Poids du produit	50 kg
Couleur	Façade: blanc (RAL 9003) Côté: gris (RAL 7016)

Environnement

Degré de protection IP	IP54 hors charge se conformer à CEI 61851-1 IP54 en charge se conformer à CEI 61851-1
Tenue aux chocs IK	IK10 borne de recharge se conformer à CEI 61851-22 IK10 prise électrique se conformer à CEI 61851-22
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-30...50 °C se conformer à CEI 61851-22
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m se conformer à CEI 61851-22
Humidité relative	0...95 %

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie