




## Principales

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gamme de produit                          | Canalis                                                |
| Nom du produit                            | KS                                                     |
| Nom de l'appareil                         | KSA                                                    |
| Type d'offre                              | Advanced                                               |
| Type de produit ou équipement             | Coude                                                  |
| Description du jeu de barre               | Standard sur sur mesure côté (par coté)                |
| Compatibilité produit                     | Canalis KSA goulotte jeu de barre 500...1000 A         |
| Application                               | Changement de direction                                |
| Matière des barres                        | Aluminium                                              |
| Polarité gaine électrique du jeu de barre | 3L + N + PE                                            |
| [Ie] courant assigné d'emploi             | 1000 A à 35 °C                                         |
| Degré de protection IP                    | IP55 se conformer à CEI 60529                          |
| Tension assignée de service (Us)          | 230...690 V                                            |
| Fréquence du réseau                       | 50/60 Hz                                               |
| Angle de fonctionnement                   | 90 °                                                   |
| Type de changement de direction           | Direction 1: de chant à vers le haut - neutre à gauche |
| Couleur                                   | Blanc (RAL 9001)                                       |
| Type de dimension                         | Sur mesure                                             |

## Complémentaires

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Longueur                | 290...800 Mm pour côté A<br>290...800 mm pour côté B |
| Largeur                 | 113 mm                                               |
| Hauteur                 | 146 mm                                               |
| Emplacement de montage  | Sur la goulotte                                      |
| Position de montage     | Toutes positions                                     |
| Raccordement électrique | Contact coulissant lubrifié                          |
| Mode d'installation     | Par vis                                              |
| Normes                  | CEI 61439-1<br>CEI 61439-6                           |

## Environnement

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Tenue aux chocs IK | IK08 conforming to CEI 62262 |
|--------------------|------------------------------|

## Durabilité de l'offre

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium         |
| Régulation REACH                  | Déclaration REACH             |
| Sans SVHC REACH                   | Oui                           |
| Directive RoHS UE                 | Conforme  Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques       | Oui                           |

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#"> Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                           |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#"> Oui</a>                                                                                      |
| Profil environnemental              | <a href="#"> Profil Environnemental Du Produit</a>                                                        |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                       |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |