



Principales

Gamme	EVlink
Nom du produit	EVlink parking
Type de produit ou équipement	Boîtier
Nom de l'appareil	EVP2
Compatibilité de gamme	EVlink EVlink parking EVF2 borne de recharge EVlink EVlink parking EVW2 borne de recharge
Description des pôles	1P + N pour télécommande 1P + N pour circuit de puissance
Mode d'installation	Sur pied Mural
Type d'offre	Standard
Tension d'alimentation nominale	230 V CA 50/60 Hz circuit de puissance 220...240 V CA 50/60 Hz télécommande
Schéma de liaison à la terre	TN IT TT
Nombre de prise de courant	2
Type de prise de courant	Côté droit : T2 avec obturateur / contacts plaqués argent Côté gauche : T2 avec obturateur / contacts plaqués argent
Courant d'alimentation maximal	32 A pour T2 avec obturateur
Puissance max	7 kW pour T2 avec obturateur

Complémentaires

Type de commande	2 rouge bouton-poussoir, fonction : stop 2 vert bouton-poussoir lumineux, fonction : démarrage/déverrouillage du volet
Signalisation locale	En charge: 2 DEL (vert) (flash) sur côté Disponible: 2 DEL (vert) sur façade Réservé: 2 DEL (orange) sur façade Non opérationnel: 2 DEL (rouge) sur façade
Serveur Web	Incorporé
Service Ethernet	Configuration via serveur Web
Hauteur	625 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	206 mm
Poids du produit	20 kg
Couleur	Gris (RAL 7016)

Environnement

Degré de protection IP	IP54 hors charge se conformer à CEI 61851-1 IP54 en charge se conformer à CEI 61851-1
Tenue aux chocs IK	IK10 borne de recharge se conformer à CEI 61851-22 IK10 prise électrique se conformer à CEI 61851-22
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-25...50 °C se conformer à CEI 61851-22
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m se conformer à CEI 61851-22
Humidité relative	0...95 %

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui