



### Principales

|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                           | EVlink                                                                                                                               |
| Nom du produit                  | EVlink parking                                                                                                                       |
| Type de produit ou équipement   | Borne de recharge                                                                                                                    |
| Nom de l'appareil               | EVW2                                                                                                                                 |
| Description des pôles           | 1P + N pour télécommande<br>1P + N pour circuit de puissance                                                                         |
| Mode d'installation             | Mural                                                                                                                                |
| Type d'offre                    | Standard                                                                                                                             |
| Tension d'alimentation nominale | 230 V CA 50/60 Hz circuit de puissance<br>220...240 V CA 50/60 Hz télécommande                                                       |
| Schéma de liaison à la terre    | TN<br>IT<br>TT                                                                                                                       |
| Numéro de prise                 | 2                                                                                                                                    |
| Type de prise                   | Droite : T2 avec obturateur / contacts plaqués argent<br>Gauche : T2 avec obturateur / contacts plaqués argent                       |
| Courant d'alimentation maximal  | 32 A pour T2 avec obturateur                                                                                                         |
| Puissance max.                  | 7 kW pour T2 avec obturateur                                                                                                         |
| Système de contrôle d'accès     | Badge RFID se conformer à ISO/CEI 14443 A et B<br>Badge RFID se conformer à ISO/CEI 15693<br>Badge RFID se conformer à ISO 14443-4 A |

### Complémentaires

|                             |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de commande            | 2 rouge bouton-poussoir, fonction : stop<br>2 vert bouton-poussoir lumineux, fonction : démarrage/déverrouillage du volet                                             |
| Signalisation locale        | En charge: 2 DEL (vert) (flash) sur côté<br>Disponible: 2 DEL (vert) sur façade<br>Réservé: 2 DEL (orange) sur façade<br>Non opérationnel: 2 DEL (rouge) sur façade   |
| Protocole de communication  | OCPP 1.6                                                                                                                                                              |
| Configuration /Architecture | Architecture en cluster<br>Autonome                                                                                                                                   |
| Opération et maintenance    | Capacités de diagnostic<br>État du disjoncteur<br>Charge reportée<br>Dossier détaillé de charge<br>Configuration des privilèges de l'utilisateur<br>Gestion de charge |
| Serveur Web                 | Incorporé                                                                                                                                                             |
| Service Ethernet            | Configuration via serveur&nbsp;Web                                                                                                                                    |
| Normes                      | CEI 61851-22<br>CEI 61851-1                                                                                                                                           |
| Certifications du produit   | ZE Ready[RETURN]EV Ready[RETURN]CB[RETURN]CE                                                                                                                          |
| Hauteur                     | 620 mm                                                                                                                                                                |
| Largeur                     | 413 mm                                                                                                                                                                |
| Profondeur                  | 256 mm                                                                                                                                                                |
| Poids du produit            | 33 kg                                                                                                                                                                 |
| Couleur                     | Façade: blanc (RAL 9003)<br>Côté: gris (RAL 7016)                                                                                                                     |

## Environnement

|                                                     |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degré de protection IP                              | IP54 hors charge se conformer à CEI 61851-1<br>IP54 en charge se conformer à CEI 61851-1                |
| Tenue aux chocs IK                                  | IK10 borne de recharge se conformer à CEI 61851-22<br>IK10 prise électrique se conformer à CEI 61851-22 |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -30...50 °C se conformer à CEI 61851-22                                                                 |
| Température ambiante de stockage                    | -40...80 °C                                                                                             |
| Altitude de fonctionnement                          | 0...2000 m se conformer à CEI 61851-22                                                                  |
| Humidité relative                                   | 0...95 %                                                                                                |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                               |
| Régulation REACH                    | <a href="#"> Déclaration REACH</a>                 |
| Directive RoHS UE                   | Conforme aux dérogations                                                                                                            |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                 |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#"> Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#"> Oui</a>                               |
| Profil environnemental              | <a href="#"> Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               | <a href="#"> Informations De Fin De Vie</a>        |