




### Principales

|                                               |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit                              | Canalis                                                                                                                                                                                  |
| Compatibilité de gamme                        | Canalis KT gaine électrique du jeu de barres<br>Canalis KS gaine électrique du jeu de barres                                                                                             |
| Type de produit ou équipement                 | Unité de dérivation                                                                                                                                                                      |
| Compatibilité des canalisations préfabriquées | Canalis KS gaine électrique du jeu de barresplug-in trappes<br>Canalis KT gaine électrique du jeu de barres avec KS type plug-in trappes                                                 |
| [Ie] courant assigné d'emploi                 | 400 A à 35 °C                                                                                                                                                                            |
| Type de protection                            | Fusible sectionneur: pour aM type lam fusible, taille 2 - 400 A se conformer à NF standard<br>Fusible sectionneur: pour gG type lam fusible, taille 2 - 400 A se conformer à NF standard |
| Équipement fournis                            | Fusible à commander séparément                                                                                                                                                           |
| Mode d'installation                           | Plug-in avec polarité fixe                                                                                                                                                               |
| Polarité dérivation                           | 3L+PEN                                                                                                                                                                                   |
| Couleur                                       | Blanc (RAL 9001)                                                                                                                                                                         |

### Complémentaires

|                                              |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application                                  | Distribution de puissance moyenne                                                                                      |
| [Ue] tension assignée d'emploi               | 230...690 V en fonction du dispositif de protection                                                                    |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs   | 6,8 kV                                                                                                                 |
| [Ui] tension assignée d'isolement            | 500 V en fonction du dispositif de protection                                                                          |
| Fréquence du réseau                          | 50/60 Hz                                                                                                               |
| Raccordement électrique                      | Cosse de câble en cuivre - ISO50 - câble : 240 mm² souple<br>Cosse de câble en cuivre - ISO50 - câble : 240 mm² rigide |
| Côté ouverture porte/couvercle               | Droite                                                                                                                 |
| Mode de déconnexion de l'unité de dérivation | Par ouverture de la porte                                                                                              |
| Normes                                       | CEI 61439-1<br>CEI 61439-6                                                                                             |
| Matière du corps                             | Métal                                                                                                                  |
| Largeur                                      | 600 mm                                                                                                                 |
| Profondeur                                   | 316 mm                                                                                                                 |
| Profondeur (porte ouverte)                   | 855 mm                                                                                                                 |
| Hauteur                                      | 600 mm                                                                                                                 |
| Poids du produit                             | 29,2 kg                                                                                                                |

### Environnement

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Système de mise à la terre | TN-C                         |
| Degré de protection IP     | IP55 conforming to CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK         | IK08 conforming to CEI 62262 |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Directive RoHS UE                   | Conforme aux dérogations                                                                                                                                                                   |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                                                                                                             |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                       |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |