



Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys LE
Nom de l'appareil	LE4D
Type de produit ou équipement	Démarreur DOL intégré
Application	Standard
Matière	Polycarbonate
Catégorie d'emploi	AC-3
Composition de l'appareil	Relais de surcharge thermique commandé séparément Contacteur Sectionneur à fusible
Puissance moteur kW	15 KW à 380/400 V CA 50/60 Hz 15 KW à 415 V CA 50/60 Hz 15 KW à 440 V CA 50/60 Hz 7,5 KW à 220/230 V CA 50/60 Hz 18,5 KW à 500 V CA 50/60 Hz 18,5 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
Tension du circuit de commande [Uc]	230 V CA 50/60 Hz
Courant thermique à l'air libre conventionnel [Ith]	26,5 A
Calibre du fusible à associer	32 A 14 x 51 mm aM
Type de commande	Bouton-poussoir démarrage vert I Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O

Complémentaires

Nombre d'entrée de câble	2 entrée câble: ISO20 haut 2 entrée câble: ISO25 haut 2 entrée câble: ISO32 haut 2 entrée câble: ISO40 haut 2 entrée câble: ISO20 inférieur 2 entrée câble: ISO25 inférieur 2 entrée câble: ISO32 inférieur 2 entrée câble: ISO40 inférieur
Largeur	186 mm
Hauteur	330 mm
Profondeur	175,5 mm
Poids du produit	5,19 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 conforming to CEI 60529
Normes	CEI 60947-4-1
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-5...40 °C
Caractéristique d'environnement	Standard
Certifications du produit	UKCA

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.