



Principales

Gamme	Thorsman
Gamme de produit	Thorsman Worklights
Type de produit ou équipement	Lampe de chantier
Application	Éclairage
Source lumineuse	LED 18 W

Complémentaires

Tension assignée de service (Us)	220...240 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Puissance d'emploi en W	18 W
Type de prise	2P
Prise standard	Schuko
Flux lumineux	2100 lm
Durée de vie de l'ampoule	50000 H
Indice de rendu des couleurs	R _a =80
Température de couleur	4000 K
Matière du boîtier	PC + caoutchouc
Hauteur	210 mm
Largeur	200 mm
Profondeur	64,5 mm
Poids du produit	1,2 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP65
Température ambiante de fonctionnement	-25...40 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie