



## Principales

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gamme de produit                    | Harmony Series K                                         |
| Type de produit ou équipement       | Tête de commutateur à came                               |
| Nom de composant                    | KAC                                                      |
| Compatibilité produit               | Corps 12 et 20 A à fixation par l'avant par trou Ø 22 mm |
| Type de tête du contrôleur à came   | Avec plastron 45 x 45 mm                                 |
| Type d'unité de commande            | Noir poignée, longueur = 35 mm                           |
| Cadenassage de la commande rotative | Sans                                                     |
| Présentation de l'étiquette         | Avec noir mat marquage, 0 - 1                            |
| Angle de commutation                | 45 °                                                     |

## Complémentaires

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Endurance mécanique   | 1000000 cycle |
| Poids du produit      | 0,012 kg      |
| Code de compatibilité | KAC           |

## Environnement

|                                        |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Traitement de protection               | TC                                                             |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...55 °C                                                    |
| Température ambiante de stockage       | -40...70 °C                                                    |
| Tenue aux chocs mécaniques             | 30 gn se conformer à CEI 68-2-27                               |
| Tenue aux vibrations                   | 5 gn (f = 10...150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6               |
| Degré de protection IP                 | IP65 se conformer à CEI 529<br>IP65 se conformer à NF C 20-010 |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACh                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |