



## Principales

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gamme de produit                    | Harmony Series K                                         |
| Type de produit ou équipement       | Tête de commutateur à came                               |
| Nom de composant                    | KAX                                                      |
| Compatibilité produit               | Corps 12 et 20 A à fixation par l'avant par trou Ø 22 mm |
| Type de tête du contrôleur à came   | Avec lunette Ø 28,5 mm, métal                            |
| Type d'unité de commande            | Noir poignée longue                                      |
| Cadenassage de la commande rotative | Sans                                                     |
| Présentation de l'étiquette         | Avec noir mat marquage                                   |

## Complémentaires

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Endurance mécanique      | 1000000 cycle |
| Largeur hors tout CAO    | 29 mm         |
| Hauteur hors tout CAO    | 34 mm         |
| Profondeur hors tout CAO | 25 mm         |
| Poids du produit         | 0,04 kg       |
| Code de compatibilité    | KAX           |

## Environnement

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Traitement de protection               | TC                                                           |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...55 °C                                                  |
| Température ambiante de stockage       | -40...70 °C                                                  |
| Tenue aux chocs mécaniques             | 30 gn se conformer à CEI 68-2-27                             |
| Tenue aux vibrations                   | 5 gn (f = 10...150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6             |
| Degré de protection IP                 | IP65 conforming to CEI 529<br>IP65 conforming to NF C 20-010 |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |