



Principales

Gamme de produit	Canalis
Nom du produit	KBB
Type d'offre	Système de contrôle
Type de produit ou équipement	Élément flexible
Description du jeu de barre	Longueur souple
Application	Distribution de prises électriques Éclairage
Type de changement de direction	3 dimensions
[Ie] courant assigné d'emploi	40 A à 35 °C 25 A
Tension assignée de service (Us)	230...400 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nombre de circuits	2
Polarité gaine électrique du jeu de barre	L + N + PE 3L + N + PE
Type de commande	Communicant
Protocole de communication	DALI KNX
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Mode d'installation	Par clips
Limite de contrainte thermique	900 kA².s
Champ magnétique rayonné maximal	2 pT
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
[Ui] tension d'isolement	690 V
Courant assigné de courte durée admissible (Ik)	0,94 kA
[Ipk] courant assigné de crête admissible	9,6 kA
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Longueur	0,5 m
Profondeur	51 mm
Hauteur	60 mm
Poids du produit	800 g
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-6

Environnement

Degré de protection IP	IP55 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK06 conforming to CEI 62262
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	0...35 °C sans réduction de courant

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes