



Principales

Gamme	Canalis
Type d'offre	Classic Système de contrôle
Type de produit ou équipement	Connecteur
Application	Éclairage Distribution de prises électriques
Compatibilité de gamme	Canalis KBA gaine électrique du jeu de barres Canalis KBB gaine électrique du jeu de barres Canalis gaine électrique du jeu de barres
[Ie] courant assigné d'emploi	10 A à 35 °C
Tension assignée de service (Us)	230...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Protocole de communication	DALI
Polarité dérivation	L3 + N + PE
Type de connecteur d'unité de dérivation	Avec polarité fixe
Couleur du bloc de dérivation	Marron

Complémentaires

Couleur	Crème (RAL 9001)
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
[Ui] tension d'isolement	690 V
Type de protection	Sans protection
Raccordement électrique	Pré-câblé avec SO5Z1Z1-F - 3 1,5 mm ² pour 0,8 m long
Largeur	55 mm
Profondeur	12,5 mm
Hauteur	42 mm
Poids du produit	100 g
Quantité du lot	Lot de 10
Normes	EN/CEI 61439-1 EN/CEI 61439-6

Environnement

Degré de protection IP	IP55 conforming to EN/CEI 60529
------------------------	---------------------------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes