



### Principales

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Gamme de produit              | Canalis                             |
| Nom du produit                | KN                                  |
| Type de produit ou équipement | Jonctions électriques et mécaniques |
| Accessoires associés          | KN                                  |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 40 A<br>63 A                        |
| Type d'offre                  | Pièce de rechange                   |
| Couleur                       | Blanc (RAL 9001)                    |

### Complémentaires

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Application                      | Distribution de faible puissance |
| Tension assignée de service (Us) | 230 à 500 V                      |
| Type de commande                 | Sans                             |
| Nombre de circuits               | 1                                |
| Largeur                          | 200 mm                           |
| Profondeur                       | 38 mm                            |
| Hauteur                          | 100 mm                           |
| Poids du produit                 | 600 g                            |

### Environnement

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Tenue aux chocs IK     | IK08 conforming to CEI 62262 |
| Degré de protection IP | IP55 conforming to CEI 60529 |
| Normes                 | CEI 61439-6<br>CEI 60439-2   |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                                                                                                          |
| Sans SVHC REACh                     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                                               |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                                                                                                             |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Présence d'halogènes                | Produit sans halogènes                                                                                                                                                                     |