



Principales

Gamme	Canalis
Nom de l'appareil	KSA
Type d'offre	Colonne montante
Type de produit ou équipement	Gaine électrique du jeu de barres
Description du jeu de barre	Longueur de distribution verticale
Compatibilité produit	Canalis KSA goulotte jeu de barre 100...250 A
Matière des barres	Aluminium
Polarité gaine électrique du jeu de barre	3L + N + PE
Nombre de sorties de dérivation	3
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A à 35 °C
Degré de protection IP	IP55 conforming to CEI 60529
Mode d'installation	Par vis
Type de dimension	Fixe
Longueur	2 m
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Complémentaires

Nombre de pôles	4
Position du pôle neutre	Droite
Position de montage	Vertical
Tension assignée de service (Us)	230...690 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ui] tension d'isolement	690 V
Courant assigné de courte durée admissible (Ik)	10 kA
[Ipk] courant assigné de crête admissible	28 kA
Raccordement électrique	Contact coulissant lubrifié
Largeur	54 mm
Hauteur	146 mm
Poids du produit	10 kg
Distance entre dérivation	500 mm
Champ magnétique rayonné	0,69 µT
Limite de contrainte thermique	100000 kA².s
THDI	0...15 % 250 A 15...33 % 200 A 33...100 % 160 A
Chute de tension maximale	<0,034 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,036 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,035 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,034 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-6

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to CEI 62262
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	35 °C (sans déclassement) 55 °C (avec facteur de réduction)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes