



Principales

Compatibilité de gamme	TeSys G LC1G
Gamme de produit	TeSys G
Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LAG8N
Type de produit ou équipement	Bloc de contact auxiliaire
Manœuvre des contacts auxiliaires	Instantané
Composition des pôles	1 NO+1NF
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier0,75...2,5 mm²multibrin torsadé rigide sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier0,75...2,5 mm²souple avec extrémité de câble

Complémentaires

Emplacement de montage	Côté
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V se conformer à CEI 60947-5-1 500 V - certifications CSA 500 V - certifications UL
[Ue] tension assignée d'emploi	500 V CA 25...400 Hz
[Ith] courant thermique conventionnel	10 A (at 60 °C)
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms	140 A CA conforming to CEI 60947-5-1 250 A CC conforming to CEI 60947-5-1
Courant temporaire admissible	100 A 60 °C 1s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Type de protection	Fusible gG 10 A
Endurance mécanique	8 Mcycles
Courant commuté minimum	1 mA
Tension de commutation minimale	17 V
Temps de non-chevauchement	1,5 Ms sur désexcitation non-chevauchement entre contact NC et NO 1,5 ms sur excitation non-chevauchement entre contact NC et NO
Résistance d'isolement	> 10 MΩ
Hauteur	55,8 mm
Largeur	15,4 mm
Profondeur	84,8 mm
Poids du produit	0,05 kg

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB 14048.5
Certifications du produit	schéma CB[RETURN]CCC[RETURN]cULus[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]EU-RO-MR by DNV-GL[RETURN]EAC
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Traitement de protection	TH
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C

Température ambiante de stockage	-60...80 °C
Altitude de fonctionnement	3000 m

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes