



Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LB1LD
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys Integral disjoncteur-contacteur
Type de produit ou équipement	Module de protection
Description des pôles	3P
Catégorie d'emploi	AC-43
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA
Plage de réglage de la protection thermique	45...63 A
Courant de déclenchement magnétique	380...760 A
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Type de protection	Déséquilibre de phases
Classe de surcharge thermique	Classe 20

Complémentaires

Puissance moteur kW	15 kW à 220...240 V CA 50/60 Hz 33 kW à 400...415 V CA 50/60 Hz 33 kW à 440 V CA 50/60 Hz 40 kW à 480...525 V CA 50/60 Hz 55 kW à 600...690 V CA 50/60 Hz
Poids du produit	0,78 kg

Environnement

Normes	NF C 63-650
Traitement de protection	TH
Degré de protection IP	IP20 B se conformer à CEI 60144 IP20 B se conformer à CEI 60529
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-20...60 °C

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.