



Principales

Gamme	Unica
Design	Unica KNX
Type de produit ou équipement	Thermostat
Application	Pièce
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 1013)
Type de bus	KNX

Complémentaires

Type de technologie	Électronique
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Type de réglage	Ajustement manuel des points de réglage
Nombre de modules	2 modules
Composition de l'appareil	4 boutons Affichage
Type de commande	Contrôle local
Capacité de serrage des bornes	<= 2 x 2,5 mm ² pour souple câble(s) <= 2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s)
Description des contacts	1 F/O
Raccordement	Bornes sans vis
Informations affichées	Mode d'exploitation Température Jour Heure
Etat LED	Programming LED
Température programmable	Non
Plage de réglage de la température	0...40 °C
Précision de mesure	± 1 K
Matière	Plastique
Finition de la surface	Brillant
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Hauteur de montage minimum	1,5 m
Profondeur	39 mm
Profondeur d'encastrement	26 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Tenue aux chocs IK	IK01
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-5...45 °C
Caractéristique d'environnement	Acétone Savon liquide Décolorant Alcool Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Résistant aux UV Huile
Normes	EMC directive LV directive

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises