





Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Mini-contacteur
Nom de l'appareil	LP1SK
Application du contacteur	Charge résistive (AC-1)
Catégorie d'emploi	AC-1
Composition des contacts pôle puissance	2P
Composition des pôles	2NO
[Ue] tension assignée d'emploi	Circuit de puissance: 690 V CA 50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi	12 A (at <55 °C) CA AC-1
Type de circuit de commande	Cc standard
[Uc] tension circuit de commande	48 V CC
[Ith] courant thermique conventionnel	12 A (at 55 °C) for circuit de puissance
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms	66 A at 690 V CA conforming to CEI 60947 66 A at 690 V CA conforming to NF C 63-110
Pouvoir assigné de coupure	52 A at <= 400 V for circuit de puissance conforming to NF C 63-110 52 A at <= 400 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	50 A 55 °C for circuit de puissance
Calibre du fusible à associer	16 A gI at <= 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
Impédance moyenne	4 mOhm - Ith 12 A 50 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V se conformer à CEI 60947 690 V se conformer à VDE 0110 gr C 690 V se conformer à BS 5424 690 V se conformer à UL 508 690 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Support de montage	Rail
Normes	EN/CEI 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Certifications du produit	schéma CB[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]cULus
Mode de raccordement	Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 0,35... 6 mm ² souple avec extrémité de câble Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 0,5... 6 mm ² souple sans extrémité de câble Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 1,5... 6 mm ² rigide Circuit de puissance : connecteur 2 câble(s) 0,35... 1,5 mm ² souple avec extrémité de câble Circuit de puissance : connecteur 2 câble(s) 0,35... 2,5 mm ² souple sans extrémité de câble Circuit de puissance : connecteur 2 câble(s) 1,5... 4 mm ² rigide
Couple de serrage	0,8 N.m - sur connecteur - avec tournevis pozidriv n°1
Temps de fonctionnement	4...6 ms désexcitation bobine + ouverture "F" 8...12 ms excitation bobine + fermeture "F"
Endurance mécanique	10 Mcycles
Vitesse de commande maxi	1200 cyc/h

Complémentaires

Plage de tension du circuit de commande	Opérationnel: 0,85...1,1 Uc (at <50 °C) Perte de niveau: 0,1 à 0,75 Uc (at <50 °C)
Puissance d'appel en W	2,2 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W	2,2 W à 20 °C
Dissipation thermique	2,2 W

Environnement

Degré de protection IP	IP2x se conformer à VDE 0106
Traitement de protection	TC se conformer à CEI 60068 TC se conformer à DIN 50015
Température ambiante de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante de stockage	-50...70 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m sans déclassement
Hauteur	56 mm
Largeur	27 mm
Profondeur	55,5 mm
Poids du produit	0,132 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.