



Principales

Gamme de produit	Mureva Styl
Type de produit ou équipement	Temporisateur
Présentation du produit	Produit complet
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7016)

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Type de technologie	Électromécanique
[Us] tension d'alimentation	230 V CA 50/60 Hz
Charges admissibles	10 A résistive cos phi = 1 6 A inductive cos phi = 0,6
Temporisation	2...14 minutes 2 minutes
Courant assigné d'emploi	10 A
Type de commande	Bouton rotatif
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	Polypropylène SEBS ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Mode de fixation	Par vis
Entrée de câble	Accès facile aux vannes (diamètre : 6...20 mm)
Hauteur	80 mm
Largeur	80 mm
Profondeur	76 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Labels qualité	CE EAC
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1
Normes	EN 60669-2-1
Température ambiante de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...55 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui