



Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	CU
Type de produit ou équipement	Appareil de refroidissement
Type de montage	Côté
Installation	Intérieure côté
Destination du produit	Pour le coffret
Mode d'installation	Par vis
Supply Voltage	400 V CA à 50/60 Hz, 3 phases
Rated Power	2900 W
Puissance de refroidissement	2900 W 50/60 Hz L35-L35 2250 W 50/60 Hz L35-L50

Complémentaires

Hauteur	1270 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	336 mm
Courant nominal (In)	2,6 A
Courant à l'appel	14 A
Puissance consommée en W	1220 W à 50/60 Hz, L35-L35 1440 W à 50/60 Hz, L35-L50
Rapport de rendement énergétique	2,4
Type de commande	Contrôleur électronique
Plage de réglage de la température	20...50 °C
Température de fonctionnement	Maximum: 50 °C À l'intérieur du boîtier: 20...46 °C À l'extérieur du boîtier: 20...50 °C
Niveau sonore	70 dB se conformer à EN/ISO 3746
Pression	25 bar
Débit nominal	Circuit interne: 1450 m3/h à 50/60 Hz Circuit externe: 1450 m3/h à 50/60 Hz
Poids du produit	84 kg
Type de gaz de refroidissement	R134a (0,84 kg)
Type de filtre	Filtre de circuit externe optionnel
Type de protection	Protection thermique: T 6 A Protection (magnétique) court-circuit:
Matière	Acier inoxydable
Couleur	Gris (RAL 7035)

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Certifications du produit	CE
Règlement Européen	2006/42/CE - machine 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique 2006/95/CE - directive basse tension
Normes	EN 378 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN/ISO 12100 EN 60204-1
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit interne) IP34 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit externe)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.